


Wartungsgeräte-Kombination MSB4N-1/8-FRC3:J7M1

FESTO

Teilenummer: 533967



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Betätigungsicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer Proportional-Standardhebelöler
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärenlüftung mit Rückstromverhalten
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	1.5 bar...14 bar
Druckregelbereich	1 bar...7 bar
Normalenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	900 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmittelzugänglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/8 NPT
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC

