

Vakuumsauger ESS-30-CN

Teilenummer: 189402

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	10.5 mm
Min. Werkstückradius	80 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Saugervolumen	9.47 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20.8 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	11.5 N
Produktgewicht	12.2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR