

# Vakuumsaugnapf ESV-150-SU

Teilenummer: 191012

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                          | Wert                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. Werkstückradius             | 480 mm                                                      |
| Saugerdurchmesser                | 150 mm                                                      |
| Saugervolumen                    | 173.826 cm <sup>3</sup>                                     |
| Anschlusslage                    | oben                                                        |
| Einbaulage                       | beliebig                                                    |
| Saugerform                       | rund flach                                                  |
| Betriebsdruck                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Betriebsmedium                   | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-Zone III                                          |
| Lebensmitteltauglichkeit         | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur              | -20 °C...60 °C                                              |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 900 N                                                       |
| Produktgewicht                   | 361 g                                                       |
| Farbe                            | blau                                                        |
| Shore-Härte                      | 60 +/- 5                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                | RoHS konform                                                |
| Werkstoff Sauger                 | PUR                                                         |