


# Vakuumsaugnapf ESV-30-EF

Teilenummer: 191030

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                          | Wert                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. Werkstückradius             | 50 mm                                                       |
| Saugerdurchmesser                | 30 mm                                                       |
| Saugervolumen                    | 1.952 cm <sup>3</sup>                                       |
| Anschlusslage                    | oben                                                        |
| Einbaulage                       | beliebig                                                    |
| Saugerform                       | rund extra-tief                                             |
| Betriebsdruck                    | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Betriebsmedium                   | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-A1-L                                              |
| Lebensmitteltauglichkeit         | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur              | -10 °C...200 °C                                             |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 37.2 N                                                      |
| Produktgewicht                   | 2.9 g                                                       |
| Farbe                            | grau                                                        |
| Shore-Härte                      | 60 +/- 5                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                | RoHS konform                                                |
| Werkstoff Sauger                 | FPM                                                         |