


Checkbox CHB-C-X

Teilenummer: 536084
Auslaufprodukt

FESTO

[kompakte Bauform.](#)

Auslauftyp. Lieferbar bis 2015. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Teiledurchmesser	25 mm
Zählfunktion	ja
Schutzart	IP64
Anschluss für Encoder	nach RS 485 Spezifikation
Max. Teillelänge	Abhängig von Bandgeschwindigkeit und geforderter Auflösung
Min. Teiledurchmesser	0,5 mm
Min. Teillelänge	1 mm
Ausgänge	Steuerung Fördergerät Bandsteuerung / Betriebsbereit Statusmeldung "Warnung" Teil falsch Teil gut aber falsch orientiert Teil gut und richtig orientiert Fehlerausgang PLC_Power Zählerstand erreicht
Eingänge	Externer Start Counter Reset Externer Fehler Camera - Enable Stausensor 2 Stausensor 1 Externer Sensor Externer Teach Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Tastensperre
Max. Anzahl verschiedener Orientierungen pro Typspeicher	8
Max. Anzahl Typenspeicher	12
Mengenvorwahl	Software CheckKon
Zählbereich	1 - 2 Mrd.
Absicherung intern	8 A Schmelzsicherung
Elektronische Begrenzung der Ausgänge auf	700 mA
Max. Summenstrom am Anschluss PLC	1 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme bei unbelasteten Ausgängen	750 mA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 15 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Umgebungsbedingungen	trocken Abschirmung vor extremen Fremdlichteinflüssen

Merkmal	Wert
	möglichst saubere Umgebungsluft
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Auflösung Kamera	6/100 mm
Belichtungszeit	128 ... 1.024 μ s
Diagnoseschnittstelle	4-polig M12x1 RS232-Schnittstelle 115 Kbaud Dose