


Vakuumsaugdüse VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Teilenummer: 193637

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavalldüse	0.45 mm
Rastermaß	13 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hoher Saugvolumenstrom Inline
Konstruktiver Aufbau	Gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	6 bar
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	12 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	1.57 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	12 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Vakuumanschluss	Steckhülse QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt