


Abzweigmodul MS6N-FRM-3/8-I-Z

Teilenummer: 536983

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul mit Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0 bar...20 bar
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2	5500 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach oben	2900 l/min
Normalnenndurchfluss Abgang nach unten	3200 l/min
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...250 V
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...125 V
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	400 g
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	1/2 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss