

# Flachzylinder DZF-2"-8"-P-A Teilenummer: 194255



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 8 in                                                       |
| Kolben-Ø                                                 | 2"                                                         |
| Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-                  | 0.5 deg                                                    |
| Dämpfung                                                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig              |
| Funktionsweise                                           | doppeltwirkend                                             |
| Verdrehsicherung/Führung                                 | Ovalkolben                                                 |
| Betriebsdruck                                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                                      | -20 °C...80 °C                                             |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 990 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 1178 N                                                     |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 219 g                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 13 g                                                       |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 25 g                                                       |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 854 g                                                      |
| Pneumatischer Anschluss                                  | 1/4 NPT                                                    |
| Werkstoff Deckel                                         | Aluminium                                                  |
| Werkstoff Dichtungen                                     | FPM<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Gehäuse                                        | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | hochlegierter Stahl                                        |