


Nherungsschalter SIEH-3B-NS-S-L

Teilenummer: 538265

FESTO



Datenblatt

Merkm al	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	1 mm
Gesicherter Schaltabstand	0.81 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,5 Edelstahl St 18/8 = 0,8 Kupfer = 0,45 Messing = 0,6 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 C...70 C
Wiederholgenauigkeit	0.02 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysteresis	0.12 mm
Einschaltzeit	0.02 ms
Max. Schaltfrequenz DC	3000 Hz
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Spannungsfall	2 V
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut Ausgangsstrom < 100mA und Schaltfrequenz < 10Hz
Reststrom	0.1 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Restwelligkeit	20 %
Leerlaufstrom	10 mA
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	3-polig Kabel mit Stecker M8x1

Merkmal	Wert
Kabellänge	0.15 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Baugröße	3 mm
Befestigungsart	geklemmt
Einbauart	bündig
Produktgewicht	4 g
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...70 °C
Schutzart	IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Auswahl Sensor-Zusatzinformation	mit erhöhtem Schaltabstand
Elektrischer Ausgang	NPN
Auswahl Ausführung Sensor	Standard