


# Axialbausatz EAMM-A-S62-80G-G2

Teilenummer: 1972530

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	81 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1180 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform