


# Axialbausatz EAMM-A-D19-40P

Teilenummer: 1981953

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	45.7 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	110 g
Schnittstellencode Aktuator	D19
Schnittstellencode Motor In	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform