

Servomotor EMME-AS-100-S-HS-AM

Teilenummer: 2103468

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP21
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Nennbetriebsspannung DC	565 V
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	3
Stillstands Drehmoment	5.6 Nm
Nenndrehmoment	4.8 Nm
Spitzendrehmoment	22.4 Nm
Nenndrehzahl	3000 1/min
Max. Drehzahl	3910 1/min
Nennleistung Motor	1500 W
Dauerstillstandsstrom	3.4 A
Nennstrom Motor	3 A
Spitzenstrom	13.6 A
Motorkonstante	1.6 Nm/A

Merkmal	Wert
Spannungskonstante Phase-Phase	102.2 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	4.6 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	15.5 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	4.84 kgcm ²
Produktgewicht	6250 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	130 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	650 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip	kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung	16
Rotorlagegeber Auflösung typisch	12 bit
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch	20 arcmin
MTTFd, Teilkomponente	271 Jahre, Rotorlagegeber
Energieeffizienz	ENEFF (CN) / Class 2