

# Rundzylinder CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1

Teilenummer: 2176407

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 200 mm                                                     |
| Kolben-Ø                                                 | 32 mm                                                      |
| Dämpfung                                                 | selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung           |
| Einbaulage                                               | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zylinderrohr                     |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| Funktionsweise                                           | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung               |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B2-L                                             |
| Lebensmitteltauglichkeit                                 | siehe erweiterte Werkstoffinformation                      |
| Umgebungstemperatur                                      | 0 °C...80 °C                                               |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 415 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 483 N                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 118 g                                                      |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 8.9 g                                                      |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 670 g                                                      |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 15.3 g                                                     |
| Befestigungsart                                          | mit Zubehör                                                |
| Pneumatischer Anschluss                                  | G1/8                                                       |
| Werkstoff-Hinweis                                        | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                                         | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | hochlegierter Stahl rostfrei                               |
| Werkstoff Zylinderrohr                                   | hochlegierter Stahl rostfrei                               |