

Spannhülse
EAMH-60-8-C18.1
Teilenummer: 2428517

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	1.44 kgmm ²
Produktgewicht	34 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform