


Führungseinheit EAGF-V2-KF-32-400

Teilenummer: 2782923

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	400 mm
Reversierspiel	0 µm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft F _y	750 N
Max. Kraft F _y statisch	1020 N
Max. Kraft F _z	750 N
Max. Kraft F _z statisch	1020 N
Max. Moment M _x	28 Nm
Max. Moment M _x statisch	38 Nm
Max. Moment M _y	34 Nm
Max. Moment M _y statisch	46 Nm
Max. Moment M _z	34 Nm
Max. Moment M _z statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Bewegte Masse	1444 g
Produktgewicht	2405 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	30 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.1 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl