

# Mini-Schlitten DGSL-25-20-P1A

Teilenummer: 544040

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 20 mm                                                          |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne               | 55 mm                                                          |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten              | 49 mm                                                          |
| Kolben-Ø                                                 | 32 mm                                                          |
| Betriebsart der Antriebseinheit                          | Joch                                                           |
| Dämpfung                                                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag |
| Einbaulage                                               | beliebig                                                       |
| Führung                                                  | Kugelkäfigführung                                              |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Joch<br>Kolben<br>Kolbenstange<br>Schlitten                    |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                          |
| Betriebsdruck                                            | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar                             |
| Max. Geschwindigkeit                                     | 0.8 m/s                                                        |
| Wiederholgenauigkeit                                     | ±0,01 mm                                                       |
| Funktionsweise                                           | doppeltwirkend                                                 |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Reinraumklasse                                           | Klasse 7 nach ISO 14644-1                                      |
| Umgebungstemperatur                                      | 0 °C...60 °C                                                   |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 0.25 Nm                                                        |
| Dämpfungslänge                                           | 4.8 mm                                                         |
| Max. Kraft Fy                                            | 3744 N                                                         |
| Max. Kraft Fz                                            | 3744 N                                                         |
| Max. Moment Mx                                           | 100 Nm                                                         |
| Max. Moment My                                           | 60 Nm                                                          |
| Max. Moment Mz                                           | 60 Nm                                                          |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 415 N                                                          |

| <b>Merkmal</b>                                          | <b>Wert</b>                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 483 N                        |
| Bewegte Masse                                           | 1052 g                       |
| Produktgewicht                                          | 2878 g                       |
| Alternativanschlüsse                                    | siehe Produktzeichnung       |
| Befestigungsart                                         | mit Durchgangsbohrung        |
| Pneumatischer Anschluss                                 | G1/8                         |
| Werkstoff-Hinweis                                       | RoHS konform                 |
| Werkstoff Deckel                                        | Aluminium-Knetlegierung      |
| Werkstoff Dichtungen                                    | HNBR                         |
| Werkstoff Gehäuse                                       | Aluminium-Knetlegierung      |
| Werkstoff Kolbenstange                                  | hochlegierter Stahl rostfrei |