


# Signalwandler SVE4-US-R-HM8-2N-M8

Teilenummer: 544220

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                     | Wert                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zulassung                                   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)                         |
| UL-Umgebungstemperatur                      | -20 °C...60 °C                                            |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)    | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-Richtlinie         |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)  | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften |
| Werkstoff-Hinweis                           | RoHS konform                                              |
| Signalbereich                               | 0 - 10 V +/-0,3 V                                         |
| Umgebungstemperatur                         | -20 °C...70 °C                                            |
| Schaltausgang                               | 2xNPN                                                     |
| Schaltfunktion                              | Frei programmierbar                                       |
| Schaltelementfunktion                       | umschaltbar                                               |
| Kurzschlussfestigkeit                       | taktend                                                   |
| Überlastfestigkeit                          | vorhanden                                                 |
| Betriebsspannungsbereich DC                 | 10 V...30 V                                               |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart      | Dose                                                      |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik  | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104                        |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 4                                                         |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart   | Schraubverriegelung                                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart      | Stecker                                                   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik  | M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104                        |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 4                                                         |
| Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart   | Schraubverriegelung                                       |
| Produktgewicht                              | 19 g                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                           | ABS                                                       |
| Einstellmöglichkeiten                       | Teach-In                                                  |
| Schutzart                                   | IP65                                                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK          | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                            | VDMA24364-B2-L                                            |