


Spindelachse EGC-120-200-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Teilenummer: 3013579

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	200 mm
Baugröße	120
Hubreserve	0 mm
Spindeldurchmesser	25 mm
Spindelsteigung	25 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Kugelumlaufspindel
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelumlaufspindel
Max. Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	1,5 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,02 mm
Einschaltdauer	100%
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Flächenmomente 2. Grades I _y	5010000 mm ⁴
Flächenmomente 2. Grades I _z	5820000 mm ⁴
Max. Kraft F _y	6890 N
Max. Kraft F _z	6890 N
Max. Kraft F _y Gesamtachse	6890 N
Max. Kraft F _z Gesamtachse	6890 N
F _y bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	25383 N
F _z bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	25383 N
Max. Moment M _x	144 Nm
Max. Moment M _y	380 Nm
Max. Moment M _z	380 Nm

Merkmale	Wert
Max. Moment Mx Gesamtachse	144 Nm
Max. Moment My Gesamtachse	380 Nm
Max. Moment Mz Gesamtachse	380 Nm
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	531 Nm
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	1400 Nm
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung)	1400 Nm
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	500 N
Max. Vorschubkraft Fx	1500 N
Torsionsträgheitsmoment It	1430000 mm ⁴
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub	2.756 kgcm ²
Vorschubkonstante	25 mm/U
Referenzlebensdauer	5000 km
Werkstoff Abschlussdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Mitnehmer	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten	Stahl
Werkstoff Führungsschiene	Stahl
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Stahl
Werkstoff Spindel	Stahl