


Schwenkantrieb DSRL-32-180-P-FW

Teilenummer: 30657

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Dämpfungswinkel	1.2 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel	0 deg...180 deg
Schwenkwinkel	0 deg...180 deg
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	ohne
Betriebsdruck	1.5 bar...8 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 Nm
Produktgewicht	1300 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff Antriebswelle	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR