


# Fronteinheit ERMH-11-P-E17-30

Teilenummer: 3385154  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	11
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Drehmodul mit Luftdurchführung
Einbaulage	beliebig
Drehwinkel	endlos
Getriebeübersetzung	30:1
Nenn Drehmoment	1,8 Nm
Wiederholgenauigkeit	±0,01 °
Max. Axialkraft	300 N
Produktgewicht	1.298 g
Einschaltdauer	100 %
Nennstrom Motor	0,74 A
Motorart	Servomotor
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	350 l/min
Max. Abtriebsdrehzahl	200 1/min
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Nennleistung Motor	22,1 W
Spitzenstrom	1,5 A
Max. Kippmoment statisch	40 Nm
Spitzendrehmoment	4,5 Nm
Zulässiges Lastmassenträgheitsmoment	0,006 kgm <sup>2</sup>
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform