

Führungseinheit FENG-50- -GF

Teilenummer: 34483

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Baugröße | 50 |
| Hub | 10 mm...500 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Gleitführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| Explosionsschutz | Hinweis in der Bescheinigung beachten |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Verschiebekraft | 50 N |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 48 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 4190 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 48 g |
| Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub | 60 mm |
| Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub | 4.7 mm |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |