

Abluftdrosselventil GRE-3/8

Teilenummer: 35310

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion | Drossel-Schalldruck-Funktion |
| Auswahl Zusatzfunktion | mit Schalldämpfer |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung | 2000 l/min |
| Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 3 l/min...2000 l/min |
| Betriebsdruck | 0 bar...10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...70 °C |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -10 °C...70 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 15 Nm |
| Produktgewicht | 50 g |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Regulierschraube | Messing |