

# Vakuumsauger VASB-100-1/4-NBR

Teilenummer: 35416

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Saugerdurchmesser	100 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	85 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	397 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	397 N
Befestigungsgewinde	G1/4
Saugerbefestigung	G 1/4
Vakuumschluss	G1/4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR