


Axialbausatz EAMM-A-S95-100A-G2

Teilenummer: 3637955

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	85.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	2880 g
Schnittstellencode Aktuator	S95
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform