


Wartungsgeräte-Kombination MSB4N-1/4:J4M1D7A1-WP

Teilenummer: 550498

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung mit Zubehör schliessbar
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul Einschaltventil Filterregler mit Manometer
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Vordruckkompensation mit Sekundärentlüftung mit Rückstromverhalten
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	4.5 bar...10 bar
Druckregelbereich	4 bar...9 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	550 l/min
Spulenkennwerte	24 V DC: 1,8 W
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	1800 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC