


Axialbausatz EAMM-A-F47-100A

Teilenummer: 550949

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1.010 g
Schnittstellencode Aktuator	F47
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform