


Axialbausatz EAMM-A-F80-120G

Teilenummer: 550953

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	92 Nm
Produktgewicht	2.730 g
Schnittstellencode Aktuator	F80
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoffhinweis	RoHS konform