

# Axialbausatz EAMM-A-L95-80G-G2

Teilenummer: 3660191

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	66 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	374 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	120 Nm
Produktgewicht	2771 g
Schnittstellencode Aktuator	L95
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform