



# Rollenhebelventil RWB-3-1/8

Teilenummer: 552432

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 3/2 geschlossen monostabil          |
| Betätigungsart                                     | mechanisch                          |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 120 l/min                           |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | G1/8                                |
| Betriebsdruck                                      | 3.5 bar...8 bar                     |
| Konstruktiver Aufbau                               | Kolben-Sitz                         |
| Nennweite                                          | 3.5 mm                              |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                        |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                      |
| Betätigungskraft                                   | 3.1 N                               |
| Produktgewicht                                     | 160 g                               |
| Befestigungsart                                    | mit Durchgangsbohrung               |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | G1/8                                |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | G1/8                                |
| Pneumatischer Anschluss 3                          | G1/8                                |
| Werkstoff Dichtungen                               | NBR                                 |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Aluminium-Knetlegierung<br>eloxiert |