


# Kompaktzylinder DPDM-25-15-P-PA

Teilenummer: 4829868

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 15 mm                                                      |
| Kolben-Ø                                                 | 25 mm                                                      |
| Dämpfung                                                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig              |
| Einbaulage                                               | beliebig                                                   |
| Funktionsweise                                           | einfachwirkend<br>ziehend                                  |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Kolben<br>Kolbenstange<br>Profilrohr                       |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten                                                | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck                                            | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar                      |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B2-L                                             |
| Reinraumklasse                                           | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                  |
| Umgebungstemperatur                                      | -10 °C...80 °C                                             |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 221 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 221 N                                                      |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub                               | 58 g                                                       |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub                     | 6.5 g                                                      |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub                                | 208 g                                                      |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub                           | 33.5 g                                                     |
| Befestigungsart                                          | mit Durchgangsbohrung<br>mit Innengewinde<br>wahlweise:    |
| Pneumatischer Anschluss                                  | M5                                                         |
| Werkstoff-Hinweis                                        | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Deckel                                         | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                                     | TPE-U(PU)                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                                        | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                          |

| Merkmal                | Wert                         |
|------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |