

Kupplung EAMD-25-22-8-10X12

Teilenummer: 5010861

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 8 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 10 mm |
| Baugröße | 25 |
| Nennlänge | 22 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 3.2 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 8 Nm |
| Produktgewicht | 43.4 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |