

Parallelgreifer HGPP-25-A

Teilenummer: 525661

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub pro Greifbacken	10 mm
Max. Austauschgenauigkeit	0.1 mm
Max. Greifbacken-Winkelspiel ax, ay	0 deg
Max. Greifbackenspiel Sz	0 mm
Rotationssymmetrie	0.05 mm
Wiederholgenauigkeit Greifer	0.02 mm
Anzahl Greifbacken	2
Antriebsart	pneumatisch
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greiferfunktion	Parallel
Greifkraftsicherung	ohne
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Hall-Sensor für induktive Sensoren
Betriebsdruck	2 bar...8 bar
Max. Arbeitsfrequenz Greifer	4 Hz
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	64 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	92 ms
Max. Masse pro externem Greiffinger	250 g
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Gesamtgreifkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	500 N
Gesamtgreifkraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	500 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen	250 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen	250 N
Massenträgheitsmoment	16.68 kgcm ²
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch	380 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch	21 Nm

Merkmal	Wert
Max. Moment am Greifbacken My statisch	21 Nm
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch	21 Nm
Produktgewicht	884 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe	POM
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken	Alu-Knetlegierung, vernickelt