

Anbau-Zwischenposition SLG-Z-8/12-A

Teilenummer: 525680

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Anschlag als Drehantriebsystem nach dem Zahnstange/Ritzel-Prinzip
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	33.5 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Passstift
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Anschläge	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium harteloxiert