Vakuumsauger
ESS-40-GT-G1/4

Teilenummer: 525975





Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	5.5 mm
Min. Werkstückradius	35 mm
Nennweite	2.5 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	5.4 cm³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	64 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	20 N
Produktgewicht	16 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan