

Haube VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Teilenummer: 560429

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	102 g
Elektrischer Anschluss	konfektionierbar
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 mm...13 mm
Anschlussquerschnitt	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung