


# Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS

Teilenummer: 529216

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | 6                                                     |
| Baureihe                                           | MS                                                    |
| Betätigungssicherung                               | Drehknopf mit Arretierung<br>mit Zubehör schliessbar  |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                                      |
| Filterfeinheit                                     | 5 µm                                                  |
| Kondensatablass                                    | manuell drehend                                       |
| Konstruktiver Aufbau                               | Filterregler mit Manometer                            |
| Max. Kondensatmenge                                | 38 ml                                                 |
| Reglerfunktion                                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung      |
| Schalenschutz                                      | Kunststoffschutzkorb                                  |
| Kondensatabscheidegrad                             | 75 %                                                  |
| Druckanzeige                                       | mit Manometer                                         |
| Betriebsdruck                                      | 0.08 MPa...2 MPa<br>0.8 bar...20 bar                  |
| Druckregelbereich                                  | 0.3 bar...7 bar                                       |
| Max. Druckhysterese                                | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                    |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 5000 l/min                                            |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lagertemperatur                                    | -10 °C...60 °C                                        |
| Lebensmitteltauglichkeit                           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                 |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                |
| Mediumstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                        |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                                        |
| Porengröße                                         | 5 µm                                                  |
| Produktgewicht                                     | 875 g                                                 |

| <b>Merkmal</b>            | <b>Wert</b>                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart           | Fronttafeleinbau<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör<br>wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/8                                                            |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8                                                            |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform                                                    |
| Werkstoff Bedienteil      | PA<br>POM                                                       |
| Werkstoff Dichtungen      | NBR                                                             |
| Werkstoff Filter          | PE                                                              |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Druckguss                                             |
| Werkstoff Membran         | NBR                                                             |
| Werkstoff Schale          | PC                                                              |
| Werkstoff Trennteller     | POM                                                             |