

# Verbindungsleitung MHJ9-KMH-0,5-HF

Teilenummer: 562170

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung                                  | RCM Mark                                                                                                                       |
| Zusätzliche Funktionen                     | Funkenlöschung<br>Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung<br>Schutzabschaltung                                            |
| Befestigungsart                            | mit Durchgangsbohrung<br>mit Hutschiene<br>wahlweise:                                                                          |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                       |
| Produktgewicht                             | 40 g                                                                                                                           |
| Elektrischer Anschluss                     | 2-polig / 2-polig / 4-adrig<br>Dose gerade / Dose gerade / Kabel                                                               |
| Betriebsspannungsbereich DC                | 12 V...53 V                                                                                                                    |
| Verpolungsschutz                           | für Betriebsspannung                                                                                                           |
| Hinweis zum Betrieb                        | Netzteil muss mindestens 1,85 A ohne Spannungseinbruch liefern können.                                                         |
| Hinweis zur Leistungsaufnahme              | Niederstromphase 2,8 W, Hochstromphase 17,1 W, pro Kanal                                                                       |
| Einschaltdauer                             | 100%<br>Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten.                                                                       |
| Triggersignalbereich DC                    | 3 V...30 V                                                                                                                     |
| Hinweis zum Eingangsstrom                  | Anstieg linear<br>0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V<br>0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V |
| Eingangswiderstand                         | 34 kOhm                                                                                                                        |
| Kabellänge                                 | 0,5 m                                                                                                                          |
| Leitungseigenschaft                        | für statische Anwendungen                                                                                                      |
| Schutzart                                  | IP40                                                                                                                           |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...50 °C                                                                                                                  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-Richtlinie                                                                              |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften                                                                      |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                 |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                                                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                                             |

| Merkmal               | Wert       |
|-----------------------|------------|
| Werkstoff Kabelmantel | PUR<br>PVC |
| Werkstoff Gehäuse     | POM        |