



Mini-Schlitten EGSL-BS-55-200-5P

Teilenummer: 562228

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	200 mm
Baugröße	55
Laufparallelität in z-Richtung	0.08 mm
Parallelität	0.1 mm
Reversierspiel	50 µm
Spindeldurchmesser	12 mm
Spindelsteigung	5 mm/U
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Mini-Schlitten Führung mit Kugelgewindetrieb
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	25 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0.4 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,015 mm
Einschaltdauer	100%
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dauervorschubkraft	200 N
Max. Antriebsmoment	0.415 Nm
Max. Kraft F _y	490 N
Max. Kraft F _z	490 N
Max. Moment M _x	24.2 Nm
Max. Moment M _y	22.6 Nm
Max. Moment M _z	22.6 Nm

Merkmal	Wert
Max. Radialkraft am Antriebsschaft	260 N
Max. Vorschubkraft Fx	300 N
Leerlaufantriebsmoment	0.15 Nm
Richtwert Nutzlast, waagrecht	10 kg
Richtwert Nutzlast, senkrecht	10 kg
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast	0.0063 kgcm ²
Massenträgheitsmoment JO	0.1477 kgcm ²
Vorschubkonstante	5 mm/U
Wartungsintervall	Lebensdauerschmierung
Bewegte Masse	1420 g
Produktgewicht	3480 g
Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zentrierhülse mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss lackiert
Werkstoff Führungsschiene	Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl