



# Magnetventil

## CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B

Teilenummer: 533151

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 5/3 belüftet                               |
| Betätigungsart                                     | elektrisch                                 |
| Baubreite                                          | 10 mm                                      |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 180 l/min                                  |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | QS-4                                       |
| Betriebsspannung                                   | 24V DC                                     |
| Betriebsdruck                                      | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar         |
| Konstruktiver Aufbau                               | Kolben-Schieber                            |
| Rückstellart                                       | mechanische Feder                          |
| Zulassung                                          | c UL us - Recognized (OL)                  |
| Maritime Klassifizierung                           | siehe Zertifikat                           |
| Zertifikat ausstellende Stelle                     | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482               |
| Schutzart                                          | IP65<br>mit Steckdose<br>nach IEC 60529    |
| Nennweite                                          | 4 mm                                       |
| Abluftfunktion                                     | drosselbar                                 |
| Dichtprinzip                                       | weich                                      |
| Einbaulage                                         | beliebig                                   |
| Handhilfsbetätigung                                | mit Zubehör rastend<br>tastend             |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                               |
| Steuerluftversorgung                               | intern                                     |
| Strömungsrichtung                                  | nicht reversibel                           |
| Ventilplatz-Kennzeichnung                          | Schildträger                               |
| Überdeckung                                        | positive Überdeckung                       |
| Schaltzeit aus                                     | 20 ms                                      |
| Schaltzeit ein                                     | 16 ms                                      |
| Einschaltdauer                                     | 100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung |
| Max. positiver Prüfpuls bei 0 Signal               | 1200 µs                                    |
| Max. negativer Prüfpuls bei 1 Signal               | 900 µs                                     |

| Merkmal                            | Wert                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spulenkennwerte                    | 24 V DC: 1,28 W                                                             |
| Zulässige Spannungsschwankungen    | -15 % / +10 %                                                               |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                  | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                   | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Mediumtemperatur                   | -5 °C...50 °C                                                               |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                                                               |
| Elektrischer Anschluss             | 2-polig                                                                     |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung                                                       |
| Anschluss Steuerabluft 82          | M3                                                                          |
| Anschluss Steuerabluft 84          | M3                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 12            | M3                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 14            | M3                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1          | QS-4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 2          | QS-4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 3          | M7                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 4          | QS-4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 5          | M7                                                                          |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                                                         |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                                                         |