


# Magnetventil VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3

Teilenummer: 566513

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 2x3/2 geschlossen monostabil          |
| Betätigungsart                                     | elektrisch                            |
| Ventilgröße                                        | 14 mm                                 |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 510 l/min...600 l/min                 |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | Flansch                               |
| Betriebsspannung                                   | 24V DC                                |
| Betriebsdruck                                      | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar  |
| Konstruktiver Aufbau                               | Kolben-Schieber                       |
| Rückstellart                                       | pneumatische Feder                    |
| Zulassung                                          | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Schutzart                                          | IP40<br>IP65<br>mit Steckdose         |
| Nennweite                                          | 4.6 mm                                |
| Abluftfunktion                                     | drosselbar                            |
| Dichtprinzip                                       | weich                                 |
| Einbaulage                                         | beliebig                              |
| Handhilfsbetätigung                                | rastend<br>tastend<br>verdeckt        |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                          |
| Steuerluftversorgung                               | extern                                |
| Überdeckung                                        | positive Überdeckung                  |
| Steuerdruck                                        | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar |
| Vakuumtauglichkeit                                 | nein                                  |
| Schaltzeit aus                                     | 25 ms                                 |
| Schaltzeit ein                                     | 9 ms                                  |
| Einschaltdauer                                     | 100%                                  |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal             | 700 µs                                |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal             | 900 µs                                |

| <b>Merkmal</b>                                | <b>Wert</b>                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spulenkennwerte                               | 24 V DC: 1,0 W<br>24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W     |
| Zulässige Spannungsschwankungen               | +/- 10 %                                                                    |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium            | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                             | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur | -5 - 50 °C<br>ohne Haltestromabsenkung                                      |
| Schockfestigkeit                              | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Reinraumklasse                                | Klasse 5 nach ISO 14644-1                                                   |
| Mediumstemperatur                             | -5 °C...60 °C                                                               |
| Steuermedium                                  | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Umgebungstemperatur                           | -5 °C...60 °C                                                               |
| Produktgewicht                                | 89 g                                                                        |
| Elektrischer Anschluss                        | über elektrische Anschlussplatte                                            |
| Befestigungsart                               | auf Anschlussleiste                                                         |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen                          | HNBR<br>NBR                                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                             | Aluminium-Knetlegierung                                                     |