


# Wartungsgeräte-Kombination MSB4N-1/4-FRC2:J6M1

Teilenummer: 533949

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | 4                                                                                                      |
| Baureihe                                           | MS                                                                                                     |
| Betätigungssicherung                               | Drehknopf mit integriertem Schloss                                                                     |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                                                                                       |
| Filterfeinheit                                     | 40 µm                                                                                                  |
| Konstruktiver Aufbau                               | Filterregler mit Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler                                           |
| Reglerfunktion                                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Vordruckkompensation<br>mit Sekundärentlüftung<br>mit Rückstromverhalten |
| Schalenschutz                                      | Kunststoffschutzkorb                                                                                   |
| Druckanzeige                                       | mit Manometer                                                                                          |
| Betriebsdruck                                      | 1.5 bar...12 bar                                                                                       |
| Druckregelbereich                                  | 1 bar...7 bar                                                                                          |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 1400 l/min                                                                                             |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte Gase                                                  |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                 | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                                                     |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                      |
| Lagertemperatur                                    | -10 °C...60 °C                                                                                         |
| Lebensmitteltauglichkeit                           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                                                                  |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                 |
| Mediumtemperatur                                   | 5 °C...60 °C                                                                                           |
| Umgebungstemperatur                                | 5 °C...60 °C                                                                                           |
| Produktgewicht                                     | 500 g                                                                                                  |
| Befestigungsart                                    | mit Zubehör                                                                                            |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | 1/4 NPT                                                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | 1/4 NPT                                                                                                |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Aluminium-Druckguss                                                                                    |
| Werkstoff Schale                                   | PC                                                                                                     |