

Wasserabscheider MS12-LWS

Teilenummer: 569827

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	12
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	vollautomatisch vollautomatisch, elektrisch. gesteuert
Konstruktiver Aufbau	Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	400 ml
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Kondensatabscheidegrad	99 %
Betriebsdruck	1 bar...16 bar
Max. Normaldurchfluss	40000 l/min
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	25000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	1 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Mediumstemperatur	1 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	1 °C...60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Befestigungswinkel mit Zubehör wahlweise:
Werkstoff Abdeckung	PA-verstärkt
Werkstoff Drallscheibe	POM
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Befestigungswinkel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Modulverbinder	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schalendichtung	NBR
Werkstoff Sichtscheibe	PA

Merkmal	Wert
Werkstoff Trennteller	POM