


Nherungsschalter SIEN-M18B-NS-K-L-PA

Teilenummer: 538326

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	5 mm
Gesicherter Schaltabstand	4.05 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,35 - 0,5 Edelstahl St 18/8 = 0,6 - 1,0 Kupfer = 0,25 - 0,45 Messing = 0,35 - 0,5 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 C...70 C
Wiederholgenauigkeit	0.1 mm
Schaltausgang	NPN
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	0.15 mm...0.75 mm
Max. Schaltfrequenz DC	1000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	1.8 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	15 mA
Verpolungsschutz	fr alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellnge	2.5 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Isolierhlle	PVC
Baugre	M18
Befestigungsart	mit Kontermutter

Merkmal	Wert
Anziehdrehmoment	2 Nm
Einbauart	bündig
Produktgewicht	127 g
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	0 °C...70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Auswahl Sensor-Zusatzinformation	mit Normschaltabstand
Elektrischer Ausgang	NPN
Auswahl Ausführung Sensor	Polyamidgehäuse