


Befestigungsbausatz SMBR-8-8/100-S6

Teilenummer: 538937

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Bauform	für T-Nut
Einbaulage	beliebig
für Kolben-Ø	Ø8 - Ø100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-20 °C...120 °C
Produktgewicht	20 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei