


Axialbausatz EAMM-A-F37-87A

Teilenummer: 550946

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8,2 Nm
Produktgewicht	480 g
Schnittstellencode Aktuator	F37
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform