


Getriebe EMGA-80-P-G3-SAS-100

Teilenummer: 552194

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	85 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.77 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	136 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	6 Nm/arcmin
Produktgewicht	2100 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform