

Getriebe EMGA-120-P-G5-SAS-100

Teilenummer: 552197

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	6500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	195 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1.53 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	312 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	12 Nm/arcmin
Produktgewicht	6000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform