


# Magnetventil VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8-1C1

Teilenummer: 8035212

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ventilfunktion                                     | 2x3/2 offen/geschlossen monostabil      |
| Betätigungsart                                     | elektrisch                              |
| Ventilgröße                                        | 26.5 mm                                 |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 1000 l/min                              |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss                     | G1/4                                    |
| Betriebsspannung                                   | 24V DC                                  |
| Betriebsdruck                                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Konstruktiver Aufbau                               | Teller-Sitz                             |
| Rückstellart                                       | mechanische Feder                       |
| Zulassung                                          | c UL us - Recognized (OL)               |
| Schutzart                                          | IP65<br>mit Steckdose<br>nach IEC 60529 |
| Nennweite                                          | 6.9 mm                                  |
| Abluftfunktion                                     | drosselbar                              |
| Dichtprinzip                                       | weich                                   |
| Einbaulage                                         | beliebig                                |
| Handhilfsbetätigung                                | rastend<br>tastend                      |
| Steuerart                                          | vorgesteuert                            |
| Steuerluftversorgung                               | extern                                  |
| Strömungsrichtung                                  | nicht reversibel                        |
| Überdeckung                                        | negative Überdeckung                    |
| Steuerdruck                                        | 0.25 MPa...1 MPa<br>2.5 bar...10 bar    |
| b-Wert                                             | 0.4                                     |
| C-Wert                                             | 4.4 l/sbar                              |
| Schaltzeit aus                                     | 25 ms                                   |
| Schaltzeit ein                                     | 10 ms                                   |
| Einschaltdauer                                     | 100%                                    |
| Max. positiver Prüfpuls bei 0 Signal               | 2000 µs                                 |
| Max. negativer Prüfpuls bei 1 Signal               | 3600 µs                                 |

| Merkmal                            | Wert                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spulenkennwerte                    | 24 V DC: 3,3 W                                                              |
| Zulässige Spannungsschwankungen    | +/- 10 %                                                                    |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                  | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit                   | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Reinraumklasse                     | Klasse 6 nach ISO 14644-1                                                   |
| Mediumtemperatur                   | -5 °C...60 °C                                                               |
| Steuermedium                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...60 °C                                                               |
| Produktgewicht                     | 415 g                                                                       |
| Elektrischer Anschluss             | Form C<br>nach EN 175301-803                                                |
| Befestigungsart                    | auf Anschlussleiste<br>mit Durchgangsbohrung<br>wahlweise:                  |
| Anschluss Atmungsöffnung           | nicht gefasst                                                               |
| Anschluss Steuerabluft 82          | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerabluft 84          | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 12            | M5                                                                          |
| Anschluss Steuerluft 14            | M5                                                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 4          | G1/4                                                                        |
| Pneumatischer Anschluss 5          | G1/4                                                                        |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                                |
| Werkstoff Dichtungen               | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                                    |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss<br>lackiert                                             |
| Werkstoff Schrauben                | Stahl, verzinkt                                                             |