


# Verteilerblock MS4N-FRM-FRZ

Teilenummer: 554101

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                              | Wert                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                           | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Abzweigmodul                                               |
| Betriebsdruck                                        | 0 bar...14 bar                                             |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 4050 l/min                                                 |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach oben                | 3250 l/min                                                 |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach unten               | 2900 l/min                                                 |
| Zulassung                                            | c UL us - Recognized (OL)                                  |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-B2-L                                             |
| Lagertemperatur                                      | -10 °C...60 °C                                             |
| Mediumstemperatur                                    | -10 °C...60 °C                                             |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                             |
| Produktgewicht                                       | 60 g                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3                            | 1/4 NPT                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 4                            | 1/4 NPT                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                                    | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Aluminium-Druckguss                                        |