

Inbetriebnahme GFCH-2

Teilenummer: 8044340

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Zweiachssystem
Leistungsumfang	Ansteuerung der Achsen im Testbetrieb Datensicherung und Dokumentation Einweisung der Maschinenbediener, z.B. zur Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung oder zur Änderung von Positionswerten Konfiguration und Parametrierung der Achsen Optimierung der Regelparameter und Referenzfahrt Überprüfung von Verdrahtung, Anschlüssen, Fahrweg und Energieketten
Arbeitsaufwand vor Ort	5 Arbeitsstunden
kundenseitige Voraussetzungen	Einsatz von Festo Komponenten Zugänglichkeit der Maschine bzw. der Anlage mechanische, pneumatische und elektrische Arbeiten sind abgeschlossen Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonal zum geplanten Termin
Leistungserbringung	8 - 10 Tage nach Abstimmung